



DESIGNED FOR HUMAN PERFORMANCE

## RH ACTIV

En RH stol er det perfekte arbejdsredskab, en stol der hjælper dig med at præstere bedre gennem hele arbejdsdagen. RH stole indstilles let til den enkelte bruger og hjælper dig med at sidde opret, slappe af og bevæge dig.

Ønsker du en fleksibel arbejdsstol, som kan tilpasses til forskellige mennesker i forskellige kontormiljøer, er RH Activ det naturlige valg. Stolen er lige så behagelig, som den er ergonomisk. RH Activ er nem at bruge og hjælper dig med at præstere bedre på jobbet. RH Activ er også tilgængelig som ESD og Cleanroom stol.

### Ergonomi

RH stole giver dig komplet støtte i alle arbejdsstillinger. Stolen hjælper dig med at sidde opret og holde dig i bevægelse, så du trækker vejret bedre og dermed præstere bedre.

- Separat justerbar sæde- og rygvinkel
- Piktogrammer på alle justeringsgreb, hvilket gør stolen nem at bruge og let at forstå
- Let udskiftelig sæde og ryg
- En brugervenlig flerbrugerstol, som du sidder godt i, i både lang og kortere og længere tid
- To sæder, to rygge, fem gaspatroner, ekstra forstærkning på sædet forkant, polstring på ryggen, kassesæde og fodring

### Kvalitet

- 10 års garanti

Flokk er certificeret i henhold til:

- ISO 9001
- ISO 14001

RH Activ er certificeret i henhold til:

- EN 1335-1-2-3
- Möbelfakta
- BS 5459
- IEC 61340 (ESD)
- ISO 14644-1 kl.4 (Cleanroom)

### Miljø

- Understøtter virksomhedernes miljøprofil og troværdighed (CSR) - "vugge til vugge" princippet
- Let og enkel at demontere for optimal genvinding
- Ingen brug af skadelige eller giftige stoffer
- ISO 14025 (EPD)
- GREENGUARD

### Design

Materialer og overflader signalerer komfort og velvære gennem kropstilpassede former.

### Brand klassificering

Skum og standard tekstiler er testet til BS/EN 1021-1&2 (cigaret og tændstik). Skum og stof i henhold til BS-5852 antændelsesskala 5 kan leveres på forespørgsel. Kontakt venligst kundeservice for yderligere information.

### Vedligeholdelse

Støvsug stolen med en møbelbørste, eller tør den af med en ren, hvid klud eller svamp, der er opvredet i lunken rent vand. Undgå at fjerne nogen af plastdækslerne og forsøg ikke at åbne sædemekanismen. Kontakt din Flokk forhandler, hvis der er brug for service eller vedligeholdelse af stolen.

Se [dk.flokk.com/rh](https://dk.flokk.com/rh) for RH Activ interaktiv instruktionsvideo.





RH ACTIV 200



RH ACTIV 202



RH ACTIV 220



RH ACTIV 222

## STOL MODEL:

## RH ACTIV

- 200 – Medium ryg, medium sæde
- 202 – Medium ryg, large sæde
- 220 – Large ryg, medium sæde
- 222 – Large ryg, large sæde

- ESD
- ESD CLEANROOM
- CLEANROOM

MÅL	ACTIV 200	ACTIV 202	ACTIV 220	ACTIV 222
Siddedybde	390-445 mm	420-475 mm	390-445 mm	420-475 mm
Sædets dybde	430 mm	460 mm	430 mm	460 mm
Sædets bredde	440 mm	460 mm	440 mm	460 mm
Siddehøjde - standard gaspatron	392-522 mm	392-522 mm	392-522 mm	392-522 mm
Vinklingsmulighed sæde	+6°-7°	+6°-7°	+6°-7°	+6°-7°
Lændestøtkehøjde over sæde	170-253 mm	170-253 mm	170-253 mm	170-253 mm
Ryglænets højde	295 mm	295 mm	430 mm	430 mm
Ryglænets bredde	370 mm	370 mm	370 mm	370 mm
Vinklingsmulighed ryg	23°	23°	23°	23°
Armlænets højde over sæde	190-290 mm	190-290 mm	190-290 mm	190-290 mm
Friaftand med armlæn	375-576 mm	375-576 mm	375-576 mm	375-576 mm
Fodkrydsets diameter	590 mm	590 mm	590 mm	590 mm

## TILVALG

1 Udskiftelige hynder	8 Fodkryds 5F, grålakeret aluminium
2 Forstærket forkant på ryglæn og sæde	9 Fodring 6F
3 Armlæn 8E, grå eller sort	10 Fodstøtte 6C
4 Armlæn 8S, grå eller sort	11 Glidesko 7K
5 Fodkryds 5N forkromet stål	12 Hjul 7G låser automatisk ved belastning
6 Fodkryds 5F blankpoleret aluminium	13 Hjul til hårde gulve
7 Fodkryds 5F, sortlakeret aluminium	

## GASPATRON

E, ca. 605-855 mm*
D, ca. 515-690 mm
A, ca. 442-578 mm
B, ca. 397-527 mm
4 FL, ca. 375-465 mm
* Se vores prisliste for mulige kombinationer

For andre tilvalg se RH's vejledende prisliste.

RH produkters udformning og specifikationer udvikles løbende, og ovenstående oplysninger er ikke endegyldige.

## ESD

RH Activ er tilgængelig som ESD stol. Flokk yder 5 års garanti på ESD stole under forudsætning af, at hjul og hjullejre rengøres regelmæssigt med et egnet rengøringsmiddel. Stolene er godkendt iht. IEC 61340(ESD). En ESD stol er udviklet til at passe i miljøer med elektrostatisk afledende indretning, det er derfor vigtigt at stolen benyttes i disse miljøer for at opnå den ønskede effekt fra en ESD stol.

## RH Activ Cleanroom

Arbejdsstol til renrums-miljøer som er designet til at afgive et minimum af partikler og er let at rengøre. Godkendt i henhold til ISO klasse 4 og ISO klasse 5.

## RH Activ Cleanroom ESD

Arbejdsstol til renrums-miljøer som er designet til at afhjælpe statisk elektricitet, afgiver et minimum af partikler og er let at rengøre. Godkendt i henhold til ISO klasse 4.